


회전 플랜지 SUA-20

Part Number: 157320

FESTO

실린더 ADVU, AEVU 용; 일치 클레비스 풋 마운팅 LBN, LN, LSN.



자료 시트

특징	값
사이즈	20
조립 위치	어디든
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-40 ... 90 °C
제품 중량	41 g
재질 사항	RoHS 에 승인
마운팅 소재	전조 알루미늄 합금
마운팅 핀 소재	스틸, 아연도금
슬리브 소재	스프링 강철
베어링 소재	플라스틱
나사 소재	갈바닉 스틸
락(Lock) 소재	스프링 강철
샤프트 소재	강철 보호 코팅 포함