


회전 플랜지 SUA-50

Part Number: 157324

FESTO

실린더 ADVU, AEVU 용; 일치 클레비스 풋 마운팅 LBN, LN, LSN.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|-------------------|
| 사이즈 | 50 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도 | -40 ... 90 °C |
| 제품 중량 | 288 g |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 마운팅 소재 | 전조 알루미늄 합금 |
| 마운팅 핀 소재 | 스틸, 아연도금 |
| 슬리브 소재 | 스프링 강철 |
| 베어링 소재 | 플라스틱 |
| 나사 소재 | 갈바닉 스틸 |
| 락(Lock) 소재 | 스프링 강철 |
| 샤프트 소재 | 강철 보호 코팅 포함 |