


# 핸드 슬라이드 밸브 VBOH-32-G12

Part Number: 1587988

FESTO



## 자료 시트

| 특징              | 값                                |
|-----------------|----------------------------------|
| 밸브 기능           | 3/2 bistable                     |
| 공압 연결구, 포트 1    | G1/2                             |
| 공압 연결구, 포트 2    | G1/2                             |
| 액츄에이터 형태        | 수동                               |
| 마운팅 형태          | 라인 설치<br>나사산                     |
| 표준 공칭 유량        | 3,420 l/min                      |
| 공칭 사이즈          | 12.1 mm                          |
| 작동 압력 MPa       | -0.095 ... 1.2 MPa               |
| 작동 압력           | -0.95 ... 12 bar                 |
| 주변 온도           | -10 ... 80 °C                    |
| 하우징 소재          | 아노다이징 알루미늄                       |
| 작동 매체           | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]    |
| 격자 치수           | 45 mm                            |
| 씰링 원리           | 소프트                              |
| 조립 위치           | 어디든                              |
| 디자인 구조          | 슬리브 슬라이드                         |
| 파일럿 형태          | 직접                               |
| 작동 및 파일럿 매체 확인  | 유효 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK    | 2 - 부식 응력 수준 보통                  |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L                   |
| 매체 온도           | -10 ... 80 °C                    |
| 프로세스 밸브 액츄에이터   | 37 N                             |
| 제품 중량           | 90 g                             |
| 나사산 플러그 소재      | 아노다이징 알루미늄                       |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인                        |
| 씰 소재            | NBR                              |