



# 원형 실린더 EG-2,5-10-PK-2

Part Number: 15884

FESTO

마이크로 공압



## 자료 시트

특징	값
행정거리	10 mm
피스톤 직경	2,5 mm
쿠션	쿠션 없음
조립 위치	어디든
디자인 구조	피스톤 피스톤 로드 실린더 몸체
위치 감지	없음
사양	단일 끝단 피스톤 로드
작동 압력	3.5 ... 7 bar
작동 모드	단동 푸시 동작
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	5 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1.9 N
이론적인 최소 스프링 복귀력	0.5 N
이론적인 최대 스프링 복귀력	1 N
제품 중량	2 g
마운팅 형태	잠금 너트 포함
공압 연결구	PK-2
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 소재	고합금 강철
씰 소재	NBR
피스톤 로드 소재	고합금 강철, 부식방지
실린더 튜브 소재	니켈 도금 황동