


진공 필터 VAF-PK-4

Part Number: 15889

FESTO

직렬 디자인



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	3 mm
조립 위치	어디든
필터 등급	50 µm
작동 압력	-0.95 ... 0 bar
작동 압력에 주의	연결 4: 검정
Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)	70 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 ... 40 °C
제품 중량	6 g
마운팅 형태	라인 설치
공압 연결구	슬리브 너트 포함 PK-4
유니언 너트 소재	POM
재질 사항	RoHS 에 승인
필터 소재	메쉬 PA
하우징 소재	PA
이젝터 펄스의 적합성	<= 8 bar