


가이드 유니트 SPZ-25-50-P-A-S6

Part Number(&P): 159755

FESTO

2 피스톤 로드 (트윈 슬라이드), 근접 센싱용.



자료 시트

특징	값
행정거리	50 mm
조절 가능 끝단 범위/길이	10 mm
피스톤 직경	25 mm
드라이브 유니트의 작동 모드	슬라이드
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
조립 위치	어디든
가이드	평판-베어링 가이드
디자인 구조	가이드
위치 감지	근접 센서용
사양	S6: 내열성 실린더 최대 150도
작동 압력	1 ... 10 bar
작동 모드	복동
작동 매체	건조, 윤활 또는 비윤활
부식 방지 등급 KBK	2
주변 온도	-20 ... 120 °C
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	452 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	452 N
공압 연결구	M5
커버에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금
씰에 대한 재질 정보	FPM
하우징에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금
피스톤 로드에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지