



압축 공기 탱크 CRVZS-0.1

Part Number: 160233

FESTO



자료 시트

특징	값
용량	0,1 l
조립 위치	어디든
표준에 따름	AD 2000 참조 차트
작동 압력 MPa	-0.095 ... 1.6 MPa
작동 압력	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure	-13.78 ... 232 psi
인증	CRN TÜV
인증서 발행 부서	TSSACRN0H17477.5C
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [---:--] 질소
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
식품 안전	추가 재료 정보 참조
매체 온도	-10 ... 100 °C
주변 온도	-10 ... 100 °C
최대 조임 토크, 연결 나사산	15 Nm
제품 중량	226 g
마운팅 형태	고정 클립
공압 연결구	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
에어 탱크 소재	고합금 강철, 부식방지
고정 클립 소재	고합금 강철, 부식방지