



압축 공기 탱크
CRVZS-0.4
 Part Number: 160234

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--------------------|------------------------------------|
| 용량 | 0,4 l |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 표준에 따름 | AD 2000 참조 차트 |
| 작동 압력 MPa | -0.095 ... 1.6 MPa |
| 작동 압력 | -0.95 ... 16 bar |
| Operating pressure | -13.78 ... 232 psi |
| 인증 | CRN TÜV |
| 인증서 발행 부서 | TSSACRN0H17477.5C |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [:-:-] 질소 |
| 부식 방지 등급 KBK | 3 - 부식 응력 수준 높음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 식품 안전 | 추가 재료 정보 참조 |
| 매체 온도 | -10 ... 100 °C |
| 주변 온도 | -10 ... 100 °C |
| 최대 조임 토크, 연결 나사산 | 23 Nm |
| 제품 중량 | 543 g |
| 마운팅 형태 | 고정 클립 |
| 공압 연결구 | G1/4 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 에어 탱크 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |
| 고정 클립 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |