



**압축 공기 탱크**  
**CRVZS-0.75**  
 Part Number: 160235

**FESTO**



**자료 시트**

| 특징                 | 값                                  |
|--------------------|------------------------------------|
| 용량                 | 0,75 l                             |
| 조립 위치              | 어디든                                |
| 표준에 따름             | AD 2000 참조 차트                      |
| 작동 압력 MPa          | -0.095 ... 1.6 MPa                 |
| 작동 압력              | -0.95 ... 16 bar                   |
| Operating pressure | -13.78 ... 232 psi                 |
| 인증                 | CRN<br>TÜV                         |
| 인증서 발행 부서          | TSSACRN0H17477.5C                  |
| 작동 매체              | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [:-:-]<br>질소 |
| 부식 방지 등급 KBK       | 3 - 부식 응력 수준 높음                    |
| PWIS conformity    | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| 식품 안전              | 추가 재료 정보 참조                        |
| 매체 온도              | -10 ... 100 °C                     |
| 주변 온도              | -10 ... 100 °C                     |
| 최대 조임 토크, 연결 나사산   | 23 Nm                              |
| 제품 중량              | 736 g                              |
| 마운팅 형태             | 고정 클립                              |
| 공압 연결구             | G1/4                               |
| 재질 사항              | RoHS 에 승인                          |
| 에어 탱크 소재           | 고합금 강철, 부식방지                       |
| 고정 클립 소재           | 고합금 강철, 부식방지                       |