



자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	9 mm
재료 발화점 실험	UL94 V-0(하우징) UL94 V-0(릴리스 링)
디자인	직선 형태
컨테이너 사이즈	10
디자인 구조	Push/Pull 원리
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
작동 압력에 주의	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 ... 60 °C
제품 중량	17 g
공압 연결구, 포트 1	외경 10mm 튜브용
공압 연결구, 포트 2	외경 10mm 튜브용
해제 링의 색상	흑색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PBT
Release ring 소재	PBT
튜브 씰 소재	NBR
튜브 고정 클로 소재	고합금 강철, 부식방지 황동