


# 콤팩트 실린더 ADVU-4"- -P-A


Part Number(&P): 160569

FESTO

근접 센싱용, 압 나사산 피스톤 로드 끝단  
이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.  
단종 예정, 2011년까지만 가능.



예시 표시



## 자료 시트

특징	값
행정거리	0.04 ... 16 "
피스톤 직경	4"
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
작동 모드	복동
피스톤 로드 끝단	압 나사산
작동 압력	8.7 ... 145 Psi
작동 매체	필터처리 압축공기
부식 방지 등급 KBK	2
주변 온도	-4 ... 176 °F
끝단에서 충격 에너지	0.7376 J
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	993 lbf
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	1,059 lbf
0 mm 행정거리의 이송 질량	21.658 oz
10 mm 행정거리 당 추가 질량	6.243 oz
0 mm 행정거리 당 기본 질량	98.66 oz
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	1.34 oz
공압 연결구	NPT1/4-18
작동 압력 [psi]	8.7 ... 145 psi
커버에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금
동적 씰에 대한 재질 정보	TPE-U(PU) NBR
피스톤 로드에 대한 재질 정보	고합금 강철
실린더 몸체에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금