

씰링 링 OL-M14

Part Number: 161183

FESTO

누설 없음



자료 시트

특징	값
표준에 기반	ISO 16030
컨테이너 사이즈	1
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 30 bar
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
주변 온도	-40 ... 100 °C
작동 온도에서 수동 조임	예
공칭 조임 토크	21 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 20 %
재질 사항	RoHS 에 승인