


# 다중 위치 키트 DPVU-25

Part Number: 161196

FESTO

3- 및 4-위치 실린더 조립 가능, 각 2 표준 ADVU 실린더로 구성.



## 자료 시트

| 특징              | 값               |
|-----------------|-----------------|
| 사이즈             | 25              |
| 부식 방지 등급 KBK    | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L  |
| 주변 온도           | -40 ... 150 °C  |
| 제품 중량           | 65 g            |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인       |
| 플랜지 소재          | 전조 알루미늄 합금      |
| 나사 소재           | 강철<br>아연 도금     |
| 실린더 맞춤 핀 소재     | 강철<br>아연 도금     |