


# 다중 위치 키트 DPVU-100

Part Number: 161202

FESTO

3- 및 4-위치 실린더 조립 가능, 각 2 표준 ADVU 실린더로 구성.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	100
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-40 ... 150 °C
제품 중량	935 g
재질 사항	RoHS 에 승인
플랜지 소재	전조 알루미늄 합금
나사 소재	강철 아연 도금
실린더 맞춤 핀 소재	강철 아연 도금