


엔코더 케이블  
NEBM-M12G8-E-5-S1G9-V4  
Part Number: 1617289

FESTO



자료 시트

특징	값
케이블 특성	체인 링크 트렁크에 적합
보호 등급	IP65
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-40 ... 75 °C
주위 온도	-50 ... 80 °C
최소 케이블 휨 반경	100 mm
케이블 구조	차폐 3x(2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
케이블 직경	8.2 mm
케이블 길이	5 m
재질 사항	RoHS 에 승인
케이블 피복에 대한 재질 정보	TPE-U(PUR)