

솔레노이드 밸브 MN1H-2-1 1/2-MS-NPT



Part Number: 161735

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

수동 작동, 솔레노이드 코일 및 소켓 없음, 솔레노이드 코일 및 소켓은 개별 주문.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면 찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

특징	값
디자인 구조	최대 전력 소모 69 W
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
마운팅 형태	라인 설치
프로세스 밸브 연결	1 1/2 NPT
공칭 사이즈	40 mm
밸브 기능	2/2 닫힘, 단동 솔레노이드
수동 작동	액세서리 포함, 멈춤쇠 누름
유량 방향	전환 불가
매체	필터 처리 압축 공기, 필터 등급 200 µm
배기 기능	유량 조절 불가
Reset 형태	공압 스프링
파일럿 형태	파일럿
작동 압력	0.5 ... 10 bar
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
나사 소재	고합금 강철, 부식방지
재질 번호, 나사	1.4301
제품 중량	2,600 g
보호 등급	IP65