


플랜지 마운팅
CRFNG-40
Part Number: 161847

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	40
조립 위치	어디든
표준에 따름	ISO 15552 (이전 VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
주변 온도	-40 ... 150 °C
제품 중량	291 g
마운팅 소재	고합금 강철, 부식방지
나사 소재	고합금 강철, 부식방지