


솔레노이드 밸브 MN2H-5/3B-D-01-110AC

Part Number(&P): 161892

FESTO

ISO 15407-1 에 대응, 솔레노이드 코일 및 수동작동기 포함,
플러그 소켓 미포함.

단종 예정, 2009년까지만 가능



자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/3 공급
액추에이터 형태	전기적
폭	26 mm
표준 공칭 유량	1,000 l/min
작동 압력	3 ... 10 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
Reset 형태	기계 스프링
보호 등급	IP65
인증	Germanischer Lloyd
공칭 사이즈	8 mm
격자 치수	27 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
표준에 따름	ISO 15407-1 VDMA 24563
수동 작동	액세서리 포함, 멈춤식
파일럿 형태	파일럿
파일럿 공압 공급	내부
유량 방향	전환 불가
Off 스위칭 시간	52 ms
On 스위칭 시간	23 ms
특성 코일 자료	110 V AC: 50 Hz, 스위칭 전원: 2 VA
작동 매체	여과된 압축 공기, 필터 등급 40 µm, 윤활 또는 비 윤활
부식 방지 등급 KBK	2
매체 온도	-10 ... 50 °C
주변 온도	-10 ... 50 °C
제품 중량	340 g
전기 연결	플러그 DIN 43650에 따름 디자인 C
마운팅 형태	관통 홀 포함
파일럿 배기 포트 82/84	연결 플레이트 사이즈 26 mm, ISO 15407-1에 따름 서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 1
공압 연결구, 포트 1	연결 플레이트 사이즈 26 mm, ISO 15407-1에 따름 서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 1
공압 연결구, 포트 2	연결 플레이트 사이즈 26 mm, ISO 15407-1에 따름 서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 1
공압 연결구, 포트 3	연결 플레이트 사이즈 26 mm, ISO 15407-1에 따름 서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 1
공압 연결구, 포트 4	연결 플레이트 사이즈 26 mm, ISO 15407-1에 따름 서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 1
공압 연결구, 포트 5	연결 플레이트 사이즈 26 mm, ISO 15407-1에 따름 서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 1
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트