


마이크로 필터 PFML-186-HP3-H-AST

Part Number: 1624062

FESTO



자료 시트

특징	값
시리즈	L
사이즈	186
디자인 구조	화이버 필터
필터 등급	0.01 μm
응축수 배수기	수동
작동 압력 MPa	0 ... 5 MPa
작동 압력	0 ... 50 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [2:4:4] 에 준하는 압축 공기 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [1:4:2]
에어 품질 등급용 최대 표준 공칭 유량	18,980 l/min
에어 품질 등급용 최소 표준 공칭 유량	6,326 l/min
필터 효율	99.99998 %
최대 응축수 용량	400 cm ³
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
식품 안전	추가 재료 정보 참조
매체 온도	5 ... 60 °C
주변 온도	5 ... 60 °C
보관 온도	-10 ... 60 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 인쇄 장치 규정이 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
마운팅 형태	라인 설치
조립 위치	수평 +/- 5
하우징 소재	전조 알루미늄 합금
필터 소재	Boron silicate 화이버
보울 소재	고합금 강철, 부식방지
씰 소재	NBR
재질 사항	RoHS 에 승인
제품 중량	21,000 g
용량	6.7