

필터 LF-1/8-D-5M-MINI


Part Number: 162610

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

필터 등급 5 μ, Bowl 보호망 및 수동 배수기 포함.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|--|
| 사이즈 | MINI |
| 시리즈 | D |
| 조립 위치 | 수평 +/- 5 |
| 필터 등급 | 5 μm |
| 응축수 배수기 | 수동 회전 |
| 디자인 구조 | 원심 분리기 포함 소결 필터 |
| 최대 응축수 용량 | 22 cm ³ |
| 바울 보호망 | 금속 바울 보호망 |
| 작동 압력 | 0 ... 16 bar |
| 표준 공칭 유량 | 800 l/min |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010 [-:9:]에 준하는 압축 공기 가스 주입 |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 출력에서 공기 청정 등급 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:8:4] 가스 주입 |
| 매체 온도 | -10 ... 60 °C |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 250 g |
| 마운팅 형태 | 라인 설치 액세서리 포함 |
| 공압 연결구, 포트 1 | G1/8 |
| 공압 연결구, 포트 2 | G1/8 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 필터 소재 | PE |
| 하우징 소재 | 아연 다이캐스트 |
| 보울 소재 | PC |