



미세 필터 LFMB-3/4-H-A

Part Number(&P): 162819

FESTO

1 μ 필터 카트리지, 금속 보호망.
단종 예정, 2008년까지만 가능



자료 시트

특징	값
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	1 μm
필터 효율	99.9999 %
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	화이버 필터
차등 압력 디스플레이	압력 게이지
입력 압력 1	0 ... 16 bar
표준 공칭 유량	3,300 l/min
작동 매체	필터처리 압축공기, 필터 등급 5 μm
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	1.5 ... 60 °C
잉여 오일 함량	0.5 mg/m3
주변 온도	-10 ... 60 °C
마운팅 형태	옵션 라인 설치 액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G3/4
공압 연결구, 포트 2	G3/4
필터에 대한 재질 정보	Boron silicate 화이버
하우징에 대한 재질 정보	아연 다이캐스트
바울에 대한 재질 정보	아연 다이캐스트