


서브-베이스  
**PAML-CP-186-HP3-G2**  
 Part Number: 1629298

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	186
공칭 직경 DN	54
시리즈	L
작동 압력 MPa	0 ... 5 MPa
작동 압력	0 ... 50 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:-:-]
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
식품 안전	추가 재료 정보 참조
매체 온도	5 ... 60 °C
주변 온도	5 ... 60 °C
제품 중량	4,400 g
공압 연결구, 포트 1	G2
공압 연결구, 포트 2	G2
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	전조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR
나사 소재	압력 증강 기능