


연결 케이블 KVIA-MPPE-10

Part Number: 163883

FESTO

비례제어 밸브용



자료 시트

특징	값
마운팅 형태	슬리브 너트 포함
조립 위치	어디든
제품 중량	828 g
전기 연결	플러그 일자형 / 소켓 각형
작동 전압 범위 AC	≤ 250 V
허용 가능 전류 부하	1 A
케이블 길이	10 m
케이블 직경	8 mm
케이블 구조	6x0,25
보호 등급	IP65
주변 온도	-30 ... 80 °C
케이블 피복 소재	PVC
하우징 소재	PBT
전기 접점 소재	청동 은 및 금 도금