


# 각형 플러그 소켓 PEV-1/4-WD-LED-24

Part Number: 164274

FESTO

압력 스위치용, LED 포함.



## 자료 시트

| 특징   | 값                             |
|--|-------------------------------|
| 표준에 따름                                       | EN 175301-803                 |
| 작동 상태 표시                                     | 황색 LED<br>녹색 LED              |
| 마운팅 형태                                       | 잠김                            |
| 케이블 연결단자                                     | 각형                            |
| 전기 연결 1, 기능                                  | 필드 장치 측                       |
| 전기 연결 1, 설계                                  | 각도                            |
| 전기 연결 1, 연결 타입                               | 플러그 소켓                        |
| 전기 연결 1, 연결 기술                               | EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 타입 A |
| 전기 연결 1, 핀/와이어 수                             | 4                             |
| 전기 연결 1, 점유 핀/와이어                            | 4                             |
| 전기 연결 1, 마운팅 타입                              | Central screw M3              |
| 전기 연결 2, 기능                                  | 컨트롤러 측                        |
| 전기 연결 2, 연결 기술                               | 볼트 체결 단자                      |
| 전기 연결 2, 핀/와이어 수                             | 5                             |
| 전기 연결 2, 점유 핀/와이어                            | 5                             |
| 작동 전압 범위 DC                                  | 15 ... 30 V                   |
| 40°C에서 허용 가능 전류 부하                           | 8 A                           |
| 케이블 패킹 연결                                    | Pg11                          |
| 허용 가능 케이블 직경                                 | 4.5 ... 11 mm                 |
| 종단 단면  | 0.25 ... 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| 보호 등급  | IP65                          |
| 보호 등급에 관한 참고 사항                              | 조립된 조건                        |
| 주변 온도  | -40 ... 80 °C                 |
| 주변 온도 주의                                     | Note derating                 |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조)         | EU-RoHS-RL 지침                 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions       |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L                |
| 재질 사항  | RoHS 에 승인                     |
| 하우징 소재                                       | PA6 강화                        |
| 하우징 색상                                       | 투명                            |
| 전기 접점 소재                                     | 황동<br>니켈 도금<br>아연 도금          |