



비례 압력 밸브 MPPE-3-1/4- -B

Part Number: 164331

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

특징	값
공칭 직경, 가압	7 mm
공칭 직경, 배기	7 mm
액추에이터 형태	전기적
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
디자인 구조	파일럿 피스톤 압력 조절기
안전 지시	안전 위치 MPPE-B: 제어 케이블 단절시 출력 압력은 제어 불가.
작동 압력	0 ... 10 bar
압력 조절 범위	0 ... 10 bar
입력 압력 1	11 ... 12 bar
최대 압력 Hysteresis	0.05 bar
Off 스위칭 시간	280 ms
On 스위칭 시간	160 ms
작동 전압 범위 DC	18 ... 30 V
기준 전압	10 V
잉여 리플	10 %
설정값/실제값	옵션 전압 형태 0 - 10 V 전류 형태 4 - 20 mA
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
인증	RCM Mark
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
매체 온도	0 ... 60 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	0 ... 50 °C
제품 중량	920 g
전기 연결	8-핀 M16x0,75 플러그 DIN 45326에 따름 원형 디자인
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
공압 연결구, 포트 3	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	전조 알루미늄 합금
멤브레인 소재	NBR