

씰링 링 OL-M22

Part Number: 165299

FESTO

누설 없음



자료 시트

| 특징 | 값 |
|----------------|------------------|
| 표준에 기반 | ISO 16030 |
| 컨테이너 사이즈 | 1 |
| 작동 압력 전체 온도 범위 | -0.95 ... 30 bar |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| 주변 온도 | -40 ... 100 °C |
| 작동 온도에서 수동 조임 | 예 |
| 공칭 조임 토크 | 49 Nm |
| 공칭 조임 토크의 공차 | ± 20 % |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |