

광섬유 케이블
SOEZ-LLG-SE-0,5-M4
Part Number: 165357

FESTO



자료 시트

특징	값
측정 방법	투과형 광 센서 광 화이버
주변 온도	-20 ... 160 °C
사이즈	M4
제품 중량	46 g
하우징 소재	황동 크롬-도금
조절 범위의 상한치	280 mm
우연한 설치의 주변 온도	-20 ... 120 °C
보호 등급	IP54
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L