



압력 스위치 PEV-1/4-B-CT

Part Number(&P): 165869

FESTO

납품 품목에 콘넥터 소켓 포함.
단종 예정, 2010년까지만 가능.



자료 시트

특징	값
인증	CCC
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
측정된 변수	상대 압력
측정 방법	공압/전기 압력 변환기
작동 압력	1 ... 12 bar
작동 매체	필터처리, 비윤활 압축 공기 필터처리, 윤활 압축 공기 물 광물
매체 온도	-20 ... 80 °C
주변 온도	-20 ... 80 °C
스위칭 부품 기능	전환 스위치
최대 스위칭 주기	3 Hz
최대 스위칭 출력 전압 AC	250 V
최대 스위칭 출력 전압 DC	125 V
최대 출력 전류	5,000 mA
전기 연결	디자인 A 플러그 DIN 43650에 따름 입방형 디자인
마운팅 형태	관통 홀 포함
조립 위치	어디든
공압 연결구	G1/4
제품 중량	220 g
하우징에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금
작동 상태 표시	황색 LED
조절 범위의 하한치	1 ... 12 bar
보호 등급	IP65