


연장 모듈
CMGA-E1-CO
 Part Number: 1680828



자료 시트

특징	값
논리 회로 입력 동작 범위	20.4 ... 28.8 V
공칭 DC 전압, 논리 전원 공급	24 V
허용 가능 범위, 논리 전압	-15% - 20%
공칭 동작 전압 DC	24 V
정격 전류, 논리 공급	<= 2 A
전력 소모 24 V	<= 2.4 W
엔코더 인터페이스 입력, 기능	아니오
디스플레이	LED
제어 부품	DIP 스위치 회전 코딩 스위치
보호 등급	IP20
주변 온도	0 ... 50 °C
보관 온도	-10 ... 70 °C
제품 중량	110 g
치수 W x L x H	22,5 mm x 115 mm x 100 mm
마운팅 형태	Top-hat 레일 포함
조립 위치	수평 자유 대류
버스 연결	9-핀 Sub-D
필드버스 커플링	CANopen
최대 필드버스 전송 속도	1 Mbit/s
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인