


# 솔레노이드 코일 MSN1W-24AC/12DC

Part Number: 170152

FESTO

AC 전압용, 플러그 소켓 없음.



## 자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
최소 전환 시간	10 ms
정격 사용 시간	100 %
전력 계수 $\cos \{\phi\}$	0.7
특성 코일 자료	12 V DC: 5 W 24V AC: 50Hz, 픽업 전력 7.5VA, 홀딩 전력 5VA 24V AC: 60Hz, 픽업 전력 5VA, 홀딩 전력 3.7VA
허용 가능 전압 파동	bei 50Hz $\pm 10$ % bei 60Hz -10...+20 %
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
매체 온도	-10 ... 50 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 ... 50 °C
제품 중량	80 g
전기 연결	3-핀 EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 A타입 클립삽입 DIN EN 175301-803에 따름
마운팅 형태	클램프 유지 클램프 포함
하우징 소재	PA
전기 접점 소재	강철
와인딩 소재	구리