


소켓
MSSD-C-4P
 Part Number: 171157

FESTO



자료 시트

특징	값
마운팅 형태	M3 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위
조립 위치	어디든
제품 중량	22 g
전기 연결	3-핀 플러그 소켓, 각형 EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 A타입 DIN EN 175301-803에 따름 사각 디자인, MSC 사각 디자인, MSN1
케이블 패킹 연결	Pg9
케이블 직경	6 ... 8 mm
공칭 도선 단면적	<= 1.5 mm ²
보호 등급	IP65
주변 온도	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	플라스틱
하우징 색상	흑색