


축 인터페이스 SPC-AIF-SUP-24DC

Part Number: 171182

FESTO

축 인터페이스 스트링용.



자료 시트

특징	값
최대 전류 소모	3 A
공칭 동작 전압 DC	24 V
허용 가능 전압 파동	-5 % / +25 %
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
DIN/IEC 68, parts 2 - 82 에 따른 연속 충격 저항	가혹도 레벨 2에 따른 시험을 거침
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
DIN/IEC 68, parts 2 - 6 에 따른 진동 저항	가혹도 레벨 2에 따른 시험을 거침
주변 온도	0 ... 50 °C
제품 중량	150 g
전기 연결, 부하 전압	플러그 원형 디자인 M12x1 5-핀
전기 연결, AIF IN	플러그 원형 디자인 M9 5-핀
전기 연결, AIF OUT	플러그 소켓 원형 디자인 M9 5-핀
케이블 길이	0.2 m