


# 원형 실린더 DSAG-25- -P-S2


Part Number: 171999  
단종 예정 제품

FESTO

나사산 러그 포함 앤드 캡, 관통 피스톤 로드 포함  
단종 예정 제품. 2024년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는  
Support Portal을 참조하십시오.



예시 표시



## 자료 시트

특징	값
행정거리	1 ... 500 mm
피스톤 직경	25 mm
피스톤 로드 나사산	M10x1,25
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
피스톤 로드 끝단	수 나사산
작동 압력	1 ... 10 bar
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	247.4 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	294.5 N
0 mm 행정거리의 이송 질량	141 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	6.2 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	212 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량	11.1 g
공압 연결구	M26x1,5
커버 소재	전조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
하우징 소재	고합금 강철, 부식방지
피스톤 로드 소재	고합금 강철, 부식방지