


원형 실린더 DSAG-63- -PPV-A-S2


Part Number: 172898
단종 예정 제품

FESTO

나사산 러그 포함 앤드 캡, 관통 피스톤 로드 포함
단종 예정 제품. 2024년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



예시 표시



자료 시트

특징	값
행정거리	1 ... 500 mm
피스톤 직경	63 mm
피스톤 로드 나사산	M16x1,5
쿠션	PPV: 양쪽 끝단에 조절 가능 공압 쿠션
피스톤 로드 끝단	수 나사산
작동 압력	1 ... 10 bar
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 ... 80 °C
쿠션 길이	27 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	1,682 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1,870 N
0 mm 행정거리의 이송 질량	1,137 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	24.8 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	1,397 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량	43.9 g
공압 연결구	M45x1,5
커버 소재	전조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
하우징 소재	고합금 강철, 부식방지
피스톤 로드 소재	고합금 강철