

# 서비스 유니트 FRC-1-D-7-MAXI-A-NPT



Part Number: 173891

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

필터/압력조절기/윤활기 조합, 최대 출력 압력 7 bar, 40 μ 필터,  
금속 보호망. 자동 배수기.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면  
찾으실 수 있습니다.

FESTO



## 자료 시트

특징	값
사이즈	MAXI
조립 위치	수평
응축수 배수기	완전 자동
필터 등급	40 μm
작동 압력	2 ... 12 bar
표준 공칭 유량	8,700 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:-:-]
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	2,520 g
마운팅 형태	라인 설치 마운팅 브라켓 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	1 NPT
공압 연결구, 포트 2	1 NPT
하우징 소재	아연 다이캐스트
보울 소재	PC