


밸브 터미널 CPA14-VI

Part Number(&P): 174001

FESTO

밸브 터미널 CPA, 격자 치수 14 mm.
단종 예정, 2013년까지 가능



자료 시트

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

특징	값
밸브 기능	2x3/2 닫힘, 단동 솔레노이드 2x3/2 열림, 단동 솔레노이드 2x3/2 열림/닫힘, 단동 솔레노이드 5/2 복동 솔레노이드 5/2 단동 솔레노이드 5/3 공급 5/3 배기 5/3 중간 위치 닫힘
표준 공칭 유량	600 l/min
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
전기적 연결	AS-Interface 개별 연결 필드 버스 멀티핀 플러그
최대 밸브 연수	22
최대 압력 존 수량	11
전기 I/O 시스템	예
주변 온도	-5 ... 50 °C
폭	14 mm
보호 등급	IP65
인증	C-Tick
격자 치수	14 mm
액추에이터 형태	전기적
밸브 터미널 타입	12
디자인 구조	피스톤 슬라이드
파일럿 공압 공급	외부 내부
밸브 터미널 구조	모듈형 및 확장 가능
스위칭 상태 표시기	LED
파일럿 압력	3 ... 8 bar
공칭 동작 전압 DC	24 V
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	2
매체 온도	-5 ... 50 °C