


회전 플랜지
SNCB-100
 Part Number: 174395



자료 시트

특징	값
사이즈	100
표준에 기반	ISO 15552
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
주변 온도	-40 ... 90 °C
제품 중량	1,035 g
재질 사항	RoHS 에 승인
마운팅 소재	알루미늄 다이캐스트
마운팅 핀 소재	스틸, 아연도금
베어링 소재	플라스틱
디스크 소재	스틸, 아연도금
나사 소재	갈바닉 스틸
락(Lock) 소재	스프링 스틸, 갈바닉