



압력 스위치 PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Part Number: 175252

FESTO

설정 압력값 도달 시 Open 또는 close 전기 회로.
조절 가능 압력 스위칭 포인트 . 전기 소켓 없음.



자료 시트

특징	값
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
측정된 변수	상대 압력
측정 방법	공압/전기 압력 변환기
작동 압력	1 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
매체 온도	-20 ... 80 °C
주변 온도	-30 ... 100 °C
스위칭 부품 기능	전환 스위치
최대 스위칭 주기	3 Hz
최대 스위칭 출력 전압 AC	250 V
최대 스위칭 출력 전압 DC	250 V
최대 출력 전류	4,000 mA
전기 연결	4-핀 플러그
마운팅 형태	나사산
조립 위치	어디든
공압 연결구	G1/4
제품 중량	900 g
하우징 소재	PA66-GF30 스틸, 아연도금
멤브레인 소재	NBR
조절 범위의 하한치	1 ... 10 bar
보호 등급	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L