

연결 케이블 KM8-M8-GSGD-0,5

Part Number: 175488

FESTO

입력용, 0.5 m 길이, 일자형 플러그 및 일자형 소켓



자료 시트

| 특징 | 값 |
|------------------|--|
| 작동 전압 범위 AC | <= 60 V |
| 작동 전압 범위 DC | <= 75 V |
| 허용 가능 전류 부하 | 4 A |
| 보호 등급 | IP65 |
| 주변 온도 | -25 ... 85 °C |
| 전기 연결 | 플러그 일자형 / 소켓 일자형 M8x1 / M8x1 3-핀 / 3-핀 |
| 케이블 구조 | 3x0,25 |
| 케이블 길이 | 0.5 m |
| 케이블 피복 색상 | 회색 |
| 케이블 피복에 대한 재질 정보 | PUR |