

# 연결 케이블 KM8-M8-GSGD-1

Part Number: 175489

FESTO

입력용, 1 m 길이, 일자형 플러그 및 일자형 소켓



## 자료 시트

특징	값
작동 전압 범위 AC	<= 60 V
작동 전압 범위 DC	<= 75 V
허용 가능 전류 부하	4 A
보호 등급	IP65
주변 온도	-25 ... 85 °C
전기 연결	플러그 일자형 / 소켓 일자형 M8x1 / M8x1 3-핀 / 3-핀
케이블 구조	3x0,25
케이블 길이	1 m
케이블 피복 색상	회색
케이블 피복에 대한 재질 정보	PUR