


연결 케이블 KMP2-03-V-10-26

Part Number(&P): 175667

FESTO

For valve terminal VIMP/VIFB, max. 24 solenoid coils, 10 m long
단종 예정, 2012년까지 가능



자료 시트

| 특징 | 값 |
|------------------|-------------------------------|
| 조립 위치 | 어디든 |
| 작동 전압 범위 AC | <= 250 V |
| 작동 전압 범위 DC | <= 300 V |
| 허용 가능 전류 부하 | 7.5 A |
| 보호 등급 | IP65 |
| 주변 온도 | -5 ... 80 °C -20 ... 80 °C |
| 제품 중량 | 3,637 g |
| 전기 연결 | 플러그 소켓 26-핀 |
| 케이블 구조 | 26 x 0,75 mm ² |
| 케이블 직경 | 15 mm |
| 케이블 길이 | 10 m |
| 마운팅 형태 | 슬리브 너트 포함 |
| 색상 코드, 심 절연 | 검정 배선에 연속으로 1에서 26까지 흰색 넘버링 |
| 실패에 대한 재질 정보 | CR 광 및 오일 방지 |
| 하우징에 대한 재질 정보 | 구리 합금 니켈 도금 |
| 케이블 피복에 대한 재질 정보 | PVC |
| 크림프 콘넥터용 재질 정보 | 구리 합금 금 도금 |