

# 밸브 키트 CPV10-BS-5/3G-M7


Part Number: 176055

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

5/3-way 중간 위치 차단 밸브 기능을 위해, 두개의 3/2-way 밸브를 사용.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면  
찾으실 수 있습니다.

FESTO



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/3 중간 위치 닫힘
작동 압력	2.5 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	23 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 2	M7
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	아연 다이캐스트