

# 원형 실린더 DSAG-20- -P-Q-S2


Part Number(&P): 176326

FESTO

나사산 러그 포함 앤드 캡, 사각 로드 및 관통 피스톤 로드 포함  
이 제품은 한국웨스트(주)에서만 주문 가능합니다.



Exemplary  
representation



## 자료 시트

특징	값
행정거리	1 ... 320 mm
피스톤 직경	20 mm
피스톤 로드 나사산	M8
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
피스톤 로드 끝단	수 나사산
작동 압력	1 ... 10 bar
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2
주변 온도	-20 ... 80 °C
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	158.3 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	188.5 N
0 mm 행정거리의 이송 질량	79 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량	7.2 g
0 mm 행정거리 당 기본 질량	138 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	3.9 g
공압 연결구	M20x1,5
커버에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금
씰에 대한 재질 정보	NBR TPE-U(PU)
하우징에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지
피스톤 로드에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지