



원형 실린더 DSAQ-50- -P-S6

Part Number: 176540

FESTO

실린더 축 수직 공압 연결구 포함 앤드 캡, 120 °C까지의 내열성 씰 포함
이 제품은 한국웨스트(주)에서만 주문 가능합니다.



자료 시트

특징	값
행정거리	1 ... 500 mm
피스톤 직경	50 mm
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
작동 압력	1 ... 10 bar
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2
주변 온도	-20 ... 120 °C
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	989 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	1,178 N
0 mm 행정거리의 이송 질량	892 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량	40.1 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	977 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	24.8 g
공압 연결구	M45x1,5
커버에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금
씰에 대한 재질 정보	FPM
하우징에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지
피스톤 로드에 대한 재질 정보	고합금 강철