


회전 플랜지 SUA-12/16-R3

Part Number: 176883

FESTO

실린더 ADVU, AEVU 용; 일치 클레비스 풋 마운팅 LBN, LN, LSN.



자료 시트

특징	값
사이즈	12/16
조립 위치	어디든
사양	탁월한 부식 보호 기능
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
제품 중량	22 g
재질 사항	RoHS 에 승인
마운팅 소재	전조 알루미늄 합금 보호 코팅 포함
마운팅 핀 소재	고합금 강철, 부식방지
슬리브 소재	스프링 강철
베어링 소재	플라스틱
나사 소재	고합금 강철, 부식방지
락(Lock) 소재	고합금 강철, 부식방지
샤프트 소재	고합금 강철, 부식방지