

# 회전 플랜지 SUA-40-R3

Part Number: 176887

FESTO

실린더 ADVU, AEVU 용; 일치 클레비스 풋 마운팅 LBN, LN, LSN.



## 자료 시트

| 특징              | 값                      |
|-----------------|------------------------|
| 사이즈             | 40                     |
| 조립 위치           | 어디든                    |
| 사양              | 탁월한 부식 보호 기능           |
| 부식 방지 등급 KBK    | 3 - 부식 응력 수준 높음        |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L      |
| 제품 중량           | 195 g                  |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인              |
| 마운팅 소재          | 전조 알루미늄 합금<br>보호 코팅 포함 |
| 마운팅 핀 소재        | 고합금 강철, 부식방지           |
| 슬리브 소재          | 스프링 강철                 |
| 베어링 소재          | 플라스틱                   |
| 나사 소재           | 고합금 강철, 부식방지           |
| 락(Lock) 소재      | 고합금 강철, 부식방지           |
| 샤프트 소재          | 고합금 강철, 부식방지           |