


케이블 포함 플러그 소켓 KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Part Number: 177677

FESTO

반조립, VUVB, MEBH, MOEBH 밸브 및 N2 솔레노이드용.



자료 시트

특징	값
스위칭 상태 표시기	LED
마운팅 형태	M2.5 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위
조립 위치	어디든
전기 연결	5-핀 플러그 소켓, 각형 EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 C타입 DIN EN 175301-803에 따름
공칭 동작 전압 DC	24 V
보호 접지 연결	가능
케이블 길이	0.5 m
케이블 직경	4.6 mm
케이블 구조	3x0,5
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-5 ... 50 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
케이블 피복 소재	TPE-U(PU)
케이블 피복 색상	흑색
하우징 소재	PA POM
하우징 색상	투명
전기 접점 소재	청동