

T-원터치 콘넥터 CQT-22

Part Number: 177690

FESTO

고 유량용



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|----------------------------------|
| 공칭 사이즈 | 19.2 mm |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 컨테이너 사이즈 | 1 |
| 디자인 구조 | Push/Pull 원리 |
| 작동 압력 전체 온도 범위 | -0.95 ... 7 bar |
| 온도에 따른 작동압력 | -0.95 ... 15 bar |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 식품 안전 | 추가 재료 정보 참조 |
| 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
| 제품 중량 | 66 g |
| 출력의 수량 | 2 |
| 공급 라인의 수량 | 1 |
| 공압 연결구, 포트 1 | 배관/파이프용, 22mm 외부 직경 |
| 공압 연결구, 포트 2 | 외경 22mm 파이프 또는 튜브용 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 하우징 소재 | POM |
| Release ring 소재 | POM |
| 튜브 고정 클로 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |