


원터치 콘넥터
CQ-15H-12
Part Number: 177701

FESTO

고 유량용



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	9.15 mm
조립 위치	어디든
컨테이너 사이즈	1
디자인 구조	Push/Pull 원리
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 7 bar
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 15 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
식품 안전	추가 재료 정보 참조
주변 온도	-25 ... 70 °C
제품 중량	12 g
공압 연결구, 포트 1	Push-in 슬리브 CQ-12
공압 연결구, 포트 2	외경 12mm 파이프 또는 튜브용
재질 사항	RoHS 예 승인
하우징 소재	POM
Release ring 소재	POM
튜브 고정 클로 소재	고합금 강철, 부식방지