

락킹 카트리지 KP-8-350

Part Number: 178454

FESTO



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
작동 방향 포함형 클램핑 형태	양쪽 끝단 스프링으로 클램핑, 압축공기로 해제
디자인 구조	경사 디스크
사양	단일 끝단 피스톤 로드
작동 압력 MPa	≤ 1 MPa
작동 압력	≤ 10 bar
방출 압력(MPa)	≥ 0.3 MPa
방출 압력(bar)	≥ 3 bar
클램프될 원형 재질	8 mm
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 80 °C
정적 유지력	350 N
제품 중량	50 g
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
스프링 소재	스프링 강철
하우징 소재	알루미늄 아노다이징
클램프 조 소재	황동
피스톤 소재	POM